

Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1028

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Μονάδες αντικατάστασης για τα συστήματα της Krones θα πρέπει να τα προμηθευτείτε απευθείας από την εταιρεία Krones.

Αυτή η συσκευή δεν είναι απευθείας συμβατή.



- 1 σειριακή διασύνδεση RS232C
2 Διασύνδεση δεδομένων Profibus-DP



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χρήση ως μικρό σύστημα ελέγχου και πύλη Gateway

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	22...30 DC; (24 DC ; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232
RS232	
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	4800...62400 Baud



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Σχεδίαση κονέκτορα		SUB-D	
Τύπος χρήσης		Προγραμματισμός	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95	
Βαθμός προστασίας		IP 20	
AS-i κατάταξη			
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M1	
Πιστοποιητικό AS-i		22501	
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία	2 x LED, Κόκκινο
			2 x LED, Πράσινο
			2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις			
Παρατηρήσεις		Μονάδες αντικατάστασης για τα συστήματα της Krones θα πρέπει να τα προμηθευτείτε απευθείας από την εταιρεία Krones.	
		Αυτή η συσκευή δεν είναι απευθείας συμβατή.	
Σημειώσεις		Μονάδες αντικατάστασης για τα συστήματα της Krones θα πρέπει να τα προμηθευτείτε απευθείας από την εταιρεία Krones.; Αυτή η συσκευή δεν είναι απευθείας συμβατή.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
κλέμες με βίδα: 7 x			
Σύνδεση			

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE