AC1014


Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1324

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Διασύνδεση προγραμματισμού RS232C
2 διασύνδεση DeviceNet

Εφαρμογή		
Εφαρμογή		Χρήση ως μικρό σύστημα ελέγχου και πύλη Gateway
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	22...30 DC; (24 DC ; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		RS232
RS232		
Αριθμός διασυνδέσεων RS232		1
Ρυθμός μετάδοσης		4800...62400 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα		SUB-D

AC1014

Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Τύπος χρήσης		Προγραμματισμός
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας		IP 20
AS-i κατάταξη		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M1
Πιστοποιητικό AS-i		22504
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Έλεγχος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

κλέμες με βίδα: 7 x

Σύνδεση

