


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232
RS232	
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud



PLC AS-Interface

ControllerE 1Mstr 1RS232C

Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3
Πιστοποιητικό AS-i	61101

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	507,2
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	86 x 131 x 107
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

