


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Οθόνη
2 Μπουτόν
3 διασύνδεση DeviceNet

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη DeviceNet

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; CAN

CAN

Πρωτόκολλο

DeviceNet

Τύπος χρήσης

Μεταφορά δεδομένων

Σημείωση για τις διασυνδέσεις

Group 2 only Slave



Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1	
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3	
Πιστοποιητικό AS-i	61111	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	3 x LED, Κόκκινο
		4 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		

