


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη EtherNet/IP; εξυπηρετητής δικτύου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 700
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i	1

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232; Ethernet
Ethernet	
Ρυθμός μετάδοσης	10; 100
Πρωτόκολλο	Modbus TCP; TCP/IP
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων



Πύλη AS-Interface Modbus/TCP με PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

RS232		
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1	
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3	
Πιστοποιητικό AS-i	61109	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	3 x LED, Κόκκινο
		4 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		

