



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Οθόνη
2 Μπουτόν
3 διασύνδεση DeviceNet

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη DeviceNet

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		2

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; CAN

CAN

Πρωτόκολλο

DeviceNet

Τύπος χρήσης

Μεταφορά δεδομένων

Σημείωση για τις διασυνδέσεις

Group 2 only Slave



Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3
Πιστοποιητικό AS-i	61112

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	549,4
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	4 x LED, Κόκκινο
		3 x LED, Πράσινο
		3 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

