


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Οθόνη

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; Πύλη Profibus DP

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| Τάση λειτουργίας                  | [V]  | 24 DC |
| Ταξινόμηση μόνωσης                | [V]  | 500   |
| Κατανάλωση ρεύματος               | [mA] | < 500 |
| Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i | [mA] | 10    |
| Μεγ. κατανάλωση ισχύος            | [VA] | 10    |
| Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i      |      | 2     |
| Γαλβανική απόμόνωση               |      | Ναι   |

**Διασυνδέσεις**

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; PROFIBUS

**PROFIBUS**

Πρότυπο μετάδοσης

EN 50170



## Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

|                                   |                                       |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ρυθμός μετάδοσης                  | 12 MBaud                              |                   |
| Πρωτόκολλο                        | Profibus DP                           |                   |
| Τύπος χρήσης                      | Μεταφορά δεδομένων                    |                   |
| Σημείωση για τις διασυνδέσεις     | Λειτουργία διάγνωσης                  |                   |
| RS232                             |                                       |                   |
| Αριθμός διασυνδέσεων RS232        | 1                                     |                   |
| Ρυθμός μετάδοσης                  | 9600...115200 Baud                    |                   |
| Σχεδίαση κόνεκτορα                | RJ11                                  |                   |
| Τύπος χρήσης                      | Προγραμματισμός                       |                   |
| Σημείωση για τις διασυνδέσεις     | γαλβανικά απομονωμένος                |                   |
| Συνθήκες περιβάλλοντος            |                                       |                   |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος         | [°C]                                  | 0...60            |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης           | [°C]                                  | -20...70          |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία | [%]                                   | 95                |
| Βαθμός προστασίας                 | IP 20                                 |                   |
| AS-i κατάταξη                     |                                       |                   |
| Έκδοση AS-i                       | 2.1                                   |                   |
| Προφίλ κύριας μονάδας AS-i        | M3                                    |                   |
| Μηχανικά δεδομένα                 |                                       |                   |
| Περίβλημα                         | τοποθέτησης σε ράγα DIN               |                   |
| Διαστάσεις                        | [mm]                                  | 86 x 131 x 107    |
| Υλικό κατασκευής                  | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |                   |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού       |                                       |                   |
| Οθόνη ενδείξεων                   | τρόπος λειτουργίας                    | 3 x LED, Κόκκινο  |
|                                   |                                       | 3 x LED, Πράσινο  |
|                                   |                                       | 3 x LED, Κίτρινο  |
|                                   |                                       | Γραφική οθόνη LCD |
| Παρατηρήσεις                      |                                       |                   |
| Τμχ συσκευασίας                   | 1 τμχ                                 |                   |



## Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

#### Σύνδεση

