



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση εκτροπής

C230/230VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	75 x 100 x 110

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Επιτήρηση του ιμάντα αντίστοιχα από 2 αισθητήρες στο πάνω και κάτω σημείο του ανελκυστήρα; Επιτήρηση λοξοδρόμησης σε ανελκυστήρα για αποτροπή φθοράς ιμάντων και επακόλουθων ζημιών
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC [V]	< 230
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz]	47...63
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V]	24

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	2
Αντοχή επαφών	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
---------------------------	------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...50
Βαθμός προστασίας	IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση εκτροπής

C230/230VAC

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	624
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm]	75 x 100 x 110
Υλικό κατασκευής		πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κόκκινο
	Σήμα εισόδου	4 x LED, Πράσινο
	σφάλμα	4 x LED, Κόκκινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ακροδέκτες: ...2,5 mm²

Σύνδεση

