

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/250VAC/10-10K

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περιβλήμα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	75 x 55 x 110

Εφαρμογή

Εφαρμογή	γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC [V]	< 250
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
----------------------------	------------------------

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Αντοχή επαφών	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min]	10...10000
----------------------------	------------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση [% του Sr]	5...100
Επαναληψιμότητα [% του Sr]	1



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/250VAC/10-10K

Χρόνοι απόκρισης		
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0,5...15
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		

