
DD0049

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/4-20mA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Εφαρμογή		
Εφαρμογή		γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Έξοδοι		
Αριθμός εξόδων ρελέ		1
Αντοχή επαφών		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	0...20
Μεγ. φορτίο	[Ω]	500
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης	[Imp/min]	50...500

DD0049

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/4-20mA

Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Υστέρηση	[% του Sr]	5...100	
Επαναληψιμότητα	[% του Sr]	1	
Χρόνοι απόκρισης			
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0,5...15	
Λογισμικό / προγραμματισμός			
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70	
Βαθμός προστασίας		IP 40	
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20	
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής		πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Σύνδεση			