



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN

Εφαρμογή

Εφαρμογή γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Αντοχή επαφών	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA] 0...20
Μεγ. φορτίο	[Ω] 500

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 500...5000



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/4-20mA

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Υστέρηση	[% του Sr]	5...100
Επαναληψιμότητα	[% του Sr]	1
Χρόνοι απόκρισης		
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0,5...15
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Βαθμός προστασίας	IP 40	
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		