



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN

Εφαρμογή

Εφαρμογή γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ 1

Αντοχή επαφών 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 5...5000

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση [% του Sr] 5...100

Επαναληψιμότητα [% του Sr] < 5

Χρόνοι απόκρισης

Χρονοκαθυστερήση εκκίνησης [s] 0,5...15

**Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας**

D100/230VAC/EXT.POT.

Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	*) ειδικό μέγεθος	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		