AC2016


AS-Interface βαθμίδα

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5215

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 235
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4; (2 x 2)
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι

AC2016

AS-Interface βαθμίδα

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Έξοδοι						
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85				
Βαθμός προστασίας		IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Προφίλ AS-i		S-0.1				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	0				
Αριθμός ID AS-i	[hex]	1				
Πιστοποιητικό AS-i		01302				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Θηλυκός κονέκτορας	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Ακροδέκτης	4	2	4	2
Μηχανικά δεδομένα						
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC				
Υλικό κατασκευής		PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία	LED, Πράσινο			
		τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρατηρήσεις						
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A

