
DF2101

Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



1 Πεδίο για ετικέτα
2 κατάσταση LED
3 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες IO-Link
4 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 0 V
5 κλέμα με πατητούς ακροδέκτες 24 V DC

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	Κατά SELV/PELV
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	19,2...30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[ms]	10
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 24 V DC)	[A]	40
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	10
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Ειδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
Λειτουργία SIO		Όχι
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	20
Υποστηριζόμενα DeviceIDs		**Τρόπος λειτουργίας**: **DeviceID** default: 892
Σημείωση		Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Εγγραφα και λήψεις"
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70

DF2101

Βαθμίδα τροφοδοσίας για ηλεκτρονική ασφάλεια

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Βαθμός προστασίας		IP 20; (Μετωπικά)	
Βαθμός ρύπανσης		2	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
		EN 61000-6-2	ανοσία θορύβου
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	73	
Διαστάσεις	[mm]	80 x 12,5 x 98	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		κατάσταση	1 x LED, κόκκινο / πράσινο / πορτοκαλί
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			

κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:

μοχλός επαφής / ταινία:

Σύνδεση

