


Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 Πεδίο για ετικέτα
- 2 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 2
- 3 Μπουτόν on / off / επαναφορά LED κατάστασης 1
- 4 κλέμες με πατητούς ακροδέκτες Έξοδοι 1/2



Εφαρμογή

Εγκατάσταση ράγα TH35; κατά EN 60715

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	Κατά SELV/PELV
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Τάση εισόδου DC	[V]	19,2...30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC)	[ms]	10
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος	[mA]	12
Αριθμός καναλιών		2
Ονομαστικό ρεύμα	[A]	1...10
Ονομαστικό ρεύμα (στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας)	[A]	16

Έξοδοι

Ολική χωρητικότητα φορτίου [mF] 20

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Βαθμός προστασίας		IP 20; (Μετωπικά)
Βαθμός ρύπανσης		2



Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-3	διάχυση παρεμβολής
	EN 61000-6-2	ανοσία θορύβου

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	74,5
Διαστάσεις	[mm]	80 x 12,5 x 98

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	2 x LED, κόκκινο / πράσινο / πορτοκαλί
Στοιχεία χειρισμού	2 x	μπουτόν

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με πατητούς ακροδέκτες:


μοχλός επαφής / ταινία:

Σύνδεση



διαγράμματα και γραφήματα

Καμπύλη εξόδου



χαρακτηριστική χρόνου - ρεύματος