




Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς  
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 Αισθητήρας 1  
2 Αισθητήρας 2



| Χαρακτηριστικά προϊόντος                       |      |                                                     |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                             |      | AS-i                                                |
| Απόσταση ανίχνευσης                            | [mm] | 4                                                   |
| Διαστάσεις                                     | [mm] | 55 x 60 x 35                                        |
| Ηλεκτρικά δεδομένα                             |      |                                                     |
| Τάση λειτουργίας                               | [V]  | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
| Κατανάλωση ρεύματος                            | [mA] | < 160                                               |
| Έξοδοι                                         |      |                                                     |
| Ηλεκτρική σχεδίαση                             |      | AS-i                                                |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα<br>εξόδου μεταγωγής DC | [mA] | 100                                                 |
| Προστασία<br>βραχυκυκλώματος                   |      | Ναι                                                 |
| Εύρος μέτρησης                                 |      |                                                     |
| Απόσταση ανίχνευσης                            | [mm] | 4                                                   |




## Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                                     |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                                                                  | [°C]               | -20...70                |
| Βαθμός προστασίας                                                                          |                    | IP 67                   |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                                                                        |                    |                         |
| HMΣ                                                                                        | EN 50295           |                         |
|                                                                                            | EN 61000-6-2       |                         |
| MTTF                                                                                       | [χρόνια]           | 394                     |
| AS-i κατάταξη                                                                              |                    |                         |
| Έκδοση AS-i                                                                                |                    | 2.1                     |
| Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης                                                    |                    | Όχι                     |
| Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i                                                                     | [hex]              | 7                       |
| Αριθμός ID AS-i                                                                            | [hex]              | F.F                     |
| Πιστοποιητικό AS-i                                                                         |                    | 75003                   |
| Μηχανικά δεδομένα                                                                          |                    |                         |
| Βάρος                                                                                      | [g]                | 179,5                   |
| Στήριξη                                                                                    |                    | ελεύθερης τοποθέτησης   |
| Διαστάσεις                                                                                 | [mm]               | 55 x 60 x 35            |
| Υλικό κατασκευής                                                                           |                    | PBT; PC                 |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                                                                |                    |                         |
| Οθόνη ενδείξεων                                                                            | λειτουργία         | 1 x LED, Πράσινο        |
|                                                                                            | τρόπος λειτουργίας | 1 x LED, Κίτρινο        |
|                                                                                            | σφάλμα             | LED, Κόκκινο            |
| Παρελκόμενα                                                                                |                    |                         |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                                                                      |                    | Ενισχυμένο στήριγμα     |
|                                                                                            |                    | βίδες άλεν: 2 x M5 x 35 |
|                                                                                            |                    | Ροδέλες: 2              |
| Παρατηρήσεις                                                                               |                    |                         |
| Τμχ συσκευασίας                                                                            |                    | 1 τμχ                   |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                                    |                    |                         |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας                                             |                    |                         |
| Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |                    |                         |
|                                                                                            |                    |                         |

**Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς  
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής**


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

**Σύνδεση****Ηλεκτρική συνδεσμολογία**

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

**Έξοδοι**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 3 | Εξωτερική τάση -     |
| 4 | Έξοδος μεταγωγής 1 + |