


## Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DI0101

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| Λειτουργία εξόδου   |      | ανοικτή επαφή NO   |
| Απόσταση ανίχνευσης | [mm] | 10                 |
| Διαστάσεις          | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |

### Εφαρμογή

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή | απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                  |     |          |
|----------------------------------|-----|----------|
| Ονομαστική τάση AC               | [V] | 20...250 |
| Ονομαστική τάση DC               | [V] | 20...250 |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας |     | Όχι      |

### Έξοδοι

|                                               |      |                          |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------|
| Συνολικός αριθμός εξόδων                      |      | 1                        |
| Λειτουργία εξόδου                             |      | ανοικτή επαφή NO         |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC          | [V]  | 6,5                      |
| Ρεύμα ελάχιστου φορτίου                       | [mA] | 6                        |
| Μεγ. ρεύμα διαρροής                           | [mA] | 1,5                      |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC   | [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC   | [mA] | 100                      |
| Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής | [mA] | 2200                     |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                     |      | Όχι                      |
| Προστασία υπερφόρτωσης                        |      | Όχι                      |



## Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

| Εύρος μέτρησης                    |                                                                                       |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης               | [mm]                                                                                  | 10                 |
| Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη   |                                                                                       | Όχι                |
| Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης |                                                                                       |                    |
| Περιοχή ρύθμισης                  | [Imp/min]                                                                             | 50...3000          |
| Ακρίβεια / αποκλίσεις             |                                                                                       |                    |
| Συντελεστής διόρθωσης             | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |                    |
| Υστέρηση                          | [% του Sr]                                                                            | 10                 |
| Χρόνοι απόκρισης                  |                                                                                       |                    |
| Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης        | [s]                                                                                   | 12                 |
| Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη)     | [Imp/min]                                                                             | 4000               |
| Λογισμικό / προγραμματισμός       |                                                                                       |                    |
| Ρύθμιση σημείου μεταγωγής         | Πολύστροφο ποτενσιόμετρο                                                              |                    |
| Συνθήκες περιβάλλοντος            |                                                                                       |                    |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος         | [°C]                                                                                  | -25...80           |
| Βαθμός προστασίας                 | IP 67                                                                                 |                    |
| Μηχανικά δεδομένα                 |                                                                                       |                    |
| Βάρος                             | [g]                                                                                   | 242                |
| Στήριξη                           | χωνευτής τοποθέτησης                                                                  |                    |
| Διαστάσεις                        | [mm]                                                                                  | M30 x 1,5 / L = 81 |
| Περιγραφή σπειρώματος             | M30 x 1,5                                                                             |                    |
| Υλικό κατασκευής                  | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT                                                   |                    |
| Ροπή σύσφιξης                     | [Nm]                                                                                  | 50                 |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού       |                                                                                       |                    |
| Οθόνη ενδείξεων                   | Ενεργοποίησης εξόδου                                                                  | 1 x LED, Πράσινο   |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία           |                                                                                       |                    |
| Απαιτούμενη προστασία             | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης      |                    |
| Παρατηρήσεις                      |                                                                                       |                    |
| Παρατηρήσεις                      | Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.               |                    |

**Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση  
ταχύτητας**

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**Καλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>**Σύνδεση**

Σημείωση      μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A (ταχείας απόκρισης)

Χρώματα κλώνων :

BN =            Καφέ

BU =            Μπλε