


AC336A



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
Διαστάσεις [mm]	55 x 60 x 35

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	160
Βαθμός προστασίας	III

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Απόσταση λειτουργίας στόχου ένδειξης κατάστασης	[mm]	74
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Βαθμός προστασίας	IP 5x; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 67)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Σήμανση ATEX	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Σημείωση για σήμανση ATEX	μόνο σε συνδυασμό με το κάλυμμα προστασίας	
ΗΜΣ	EN 50295	
MTTF	[χρόνια]	404
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Ναι	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	A.E
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	779,5
Διαστάσεις	[mm]	55 x 60 x 35
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT Πορτοκαλί; κάλυμμα: PC μαύρο; Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης: Ανοξείδωτος χάλυβας	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Περίβλημα με προστασία πρόσκρουσης	
	Βάση συναρμολόγησης: 1	
	βίδες άλεν: 2 x M5 x 35	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC336A



Διπλός αισθητήρας AS-Interface για πνευματικούς
ενεργοποιητές τετάρτου στροφής

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας



Σύνδεση

Ausgänge

3	Εξωτερική τάση
4	Έξοδος μεταγωγής +
1, 2, 5	nicht belegt