


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EEMS-Base FC Address.socket

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5011

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Ακροδέκτης γείωσης
2 Υποδοχή διευθυνσιοδότησης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	24 DC

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αντοχή επαφών	< 2 A

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας	IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i κατάταξη

Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης
-----------------------	---------------------------

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm] 45 x 80 x 20
Υλικό κατασκευής	PBT

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	προτεινόμενο χιτώνιο για ακροδέκτη γείωσης: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Το κάτω τμήμα μονάδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάνω τμήματα στα οποία η ακίδα 5 της υποδοχής M12 αντιστοιχεί σε γείωση λειτουργίας (FE).
--------------	--



Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EEMS-Base FC Address.socket

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας :

τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: