


Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DI5022

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	10
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Εφαρμογή

Εφαρμογή	απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC [V]	10...36
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 3
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	1
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	1,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	250
Βραχυρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA]	250
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	10
--------------------------	----



Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Απόσταση ανίχνευσης
ρυθμιζόμενη

Όχι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 30...3000

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3

Υστέραση [% του Sr] 5

Χρόνοι απόκρισης

Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] 0

Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] 15000

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής με ποτενσιόμετρο

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 258,8

Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης

Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 81

Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5

Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT

Ροπή σύσφιξης [Nm] 50


Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Πράσινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε