


Ενισχυτής μεταγωγής

N605/110VAC/0,8A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN1020

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση εξόδου	[V]	Ρυθμιζόμενο
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	5
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	0,8
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...50
Βαθμός προστασίας		IP 40

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	πλαστικό
------------------	----------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Τάση εξόδου	2 x LED, Πράσινο
-----------------	-------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Ενισχυτής μεταγωγής

N605/110VAC/0,8A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ακροδέκτες: ...4 mm²

Σύνδεση

