


Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K



- 1 LED I
2 Power
3 LED II



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2

Διασύνδεση επικοινωνίας

IO-Link

Εφαρμογή

Εφαρμογή

μετατροπέας αναλογικών σημάτων σε IO-Link; για τη σύνδεση αναλογικών αισθητήρων σε σύστημα IO-Link; για χρήση σε υγρούς χώρους; εσωτερική χρήση

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

18...30 DC; ((σε υγρό περιβάλλον: 18...28 V) Κατά SELV/PELV)

Ονομαστική τάση DC

[V]

24

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

300

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2

Είσοδοι

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων

[mA]

200

Αριθμός αναλογικών εισόδων

2

Αναλογική είσοδος (τάση)

[V]

0...10

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

IO-Link

Είδος μεταφοράς

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Αναθεώρηση

1.1

SDCI-Πρότυπο

IEC 61131-9

Προφίλ

Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel

Λειτουργία SIO

Όχι

Απαραίτητο κύριο είδος θύρας

A/B



Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	4,3	
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	4,6	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70	
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	4000	
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF [χρόνια]	504	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	78,6	
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g]	27	
Διαστάσεις [mm]	63 x 30 x 24,5	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Υλικό στεγάνωσης	FKM	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Αναλογική είσοδος	2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κόνεκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



1:	L+ Τάση τροφοδοσίας
2:	Ελεύθερο
3:	L- Τάση τροφοδοσίας
4:	C/Q IO-Link

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κόνεκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM



1:	L+
2:	0...10 V Αναλογική είσοδος 2
3:	L-
4:	0...10 V Αναλογική είσοδος 1
5:	Ελεύθερο