


Συμπαγής συσκευή RFID με διασύνδεση δικτύου

DTRHF HLRWITUS03



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
- 2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου
- 3 Σπείρωμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm



Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	ΗΠΑ; Καναδάς; Νότια Κορέα; Ιαπωνία; Ταιβάν; Σιγκαπούρη; Κίνα; ΕΕ/RED; Ινδία; Μαλαισία; Βιετνάμ
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	500
Βαθμός προστασίας		III
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Πρότυπο RFID		ISO 15693

Ἐξοδοί

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	100; (max.)
-------------------------	------	-------------

Εύρος μέτρησης

Απόσταση εγγραφής/ εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης	[mm]	600
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης	[mm]	850
Σημείωση σε απόσταση εγγραφής/κεφαλή ανάγνωσης		100% ισχύς εκπομπής
Απόσταση από την ετικέτα ID	[mm]	50 mm αναμεταδότης : ≤ 150
		ID-TAG ISO-κάρτα : ≤ 180

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Πρότυπο μετάδοσης	10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBit/s; 100 MBit/s



Συμπαγής συσκευή RFID με διασύνδεση δικτύου

DTRHF HLRWITUS03

Πρωτόκολλο	MQTT JSON
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79
	μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
	διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα
		50 g (11 ms) / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Έγκριση UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Limited Voltage/Current
	Αριθμός αρχείου UL	E205959

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	645,1
Διαστάσεις [mm]	113 x 118,5 x 50
Υλικό κατασκευής	PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας; Αλουμίνιο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
	LED οθόνη μπάρας	4 x LED, Κίτρινο ισχύς σήματος Ετικέτα ID
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Συμπαγής συσκευή RFID με διασύνδεση δικτύου

DTRHF HLRWITUS03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



PWR

1	L+
2	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2
3	L-
4	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1
5	Ελεύθερο