

Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFE HLRWENUS04



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
 2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου
 3 Σπείρωμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm



Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

EE/RED; Ινδία

Σημείωση για την έγκριση
ραδιοσυχνότηταςΟ κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού
2014/53/EE (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	500
Κατανάλωση ισχύος	[W]	8,6
Βαθμός προστασίας		III
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	865...868 (ETSI)
Πρότυπο RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Ισχύς εκπομπής ERP	[mW]	120; (μέγιστο: 200 mW)

Έξοδοι

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	100; (max.)
-------------------------	------	-------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Πρωτόκολλο	TCP/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79 μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...55
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHF HLRWENUS04

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα 50 g (11 ms) / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [χρόνια]	58	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	701,7
Διαστάσεις [mm]	113 x 118,6 x 50
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
	LED οθόνη μπάρας	4 x LED, Κίτρινο αριθμός ετικετών στο πεδίο
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



DTE804



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHF HLRWENUS04

PWR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | L+ |
| 2 | ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2 |
| 3 | L- |
| 4 | ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1 |
| 5 | Ελεύθερο |