


Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWITUS04



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
 2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου
 3 Σπείρωμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm

Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

Κίνα

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	500
Κατανάλωση ισχύος [W]	8,6
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	920,5...924,5
Πρότυπο RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Ισχύς εκπομπής EIRP [mW]	200; (μέγιστο: 250 mW)

Έξοδοι

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	100; (max.)
------------------------------	-------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Πρότυπο μετάδοσης	10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBit/s; 100 MBit/s
Πρωτόκολλο	MQTT JSON
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79 μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων


Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...55
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWITUS04

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα
		50 g (11 ms) / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	697,6	
Διαστάσεις [mm]	113 x 118,6 x 50	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
	LED οθόνη μπάρας	4 x LED, Κίτρινο ισχύς σήματος Ετικέτα ID
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet		
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		
PWR		
1	L+	
2	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2	
3	L-	
4	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1	
5	Ελεύθερο	