


IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (US)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	50; (US)
Βαθμός προστασίας		III
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	18...28 DC; (UA)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία	[mA]	3600; (UA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 20
----------------------------	-----------------------------



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Έξοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	20; (10 x 2)	
Κύκλωμα	PNP	
Λειτουργία εξόδου	Τρανζίστορ	
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1800	
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A]	3,6; (Μέγιστο ρεύμα ανά πλευρά εξόδων: 1800 mA)	
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	996
IO-Link Device		
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Όχι	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	5,6	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K)	
Βαθμός προστασίας (NEMA 250)	6P	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Χημικά μέσα	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [χρόνια]	41	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	422,8	
Διαστάσεις [mm]	26 x 59,3 x 208	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Υλικό στεγάνωσης	EPDM	



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Πώματα προστασίας M12
---------------------------	-----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	Ελεύθερο
3	GND (US)
4	IO-Link

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM



X1.0...X1.9

1	Ελεύθερο
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



AL2231



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)