




Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTRHF GNRWIOUS03



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς	
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Κίνα; Σιγκαπούρη; Ιαπωνία; Ταιβάν; Ισραήλ; Ινδία	
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Εγγραφα και λήψεις».	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 50
Βαθμός προστασίας		III
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56
Πρότυπο RFID		ISO 15693
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση από την ετικέτα ID	[mm]	αναφέρεται σε ετικέτα νόμισμα : 30 χιλ I-CODE SLI ≤ 40
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9
Προφίλ		Smart Sensor: Device Identification
Λειτουργία SIO		Όχι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	22
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας default	DeviceID 967
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTRHF GNRWIOUS03

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / όχι επαναλαμβανόμενα
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ηλεκτρική ασφάλεια	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	106,25
Περίβλημα	Κυλινδρικό
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Κάλυμμα προστασίας : PPS; προσθήκη βύσματος: PEI

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	επικοινωνία ετικέτας	1 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Παξιμάδι 2 x M18 x 1
-----------------------	----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

