


IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]
Βαθμός προστασίας	
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία	[mA]

18...30 DC; (US)
50; (US)
III
18...30 DC; (UA)
3600; (UA)



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Είσοδοι / έξοδοι						
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 20				
Έξοδοι						
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		20; (10 x 2)				
Κύκλωμα		PNP				
Λειτουργία εξόδου		Τρανζίστορ				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	1800				
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό	[A]	3,6; (Μέγιστο ρεύμα ανά πλευρά εξόδων: 1800 mA)				
Γαλβανικά απομονωμένο		Ναι				
Διασυνδέσεις						
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link				
Υποστηριζόμενα DeviceIDs		<table><tr><th>Τρόπος λειτουργίας</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>893</td></tr></table>	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID	default	893
Τρόπος λειτουργίας	DeviceID					
default	893					
IO-Link Device						
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Αναθεώρηση		1.1				
SDCI-Πρότυπο		IEC 61131-9				
Λειτουργία SIO		Όχι				
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	5,6				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60				
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70				
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90				
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000				
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67				
Βαθμός προστασίας (NEMA 250)		6P				
Βαθμός ρύπανσης		2				
Χημικά μέσα	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA				
	NEMA 250 5.13.1	AA				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ	EN 61000-6-2					
	EN 61000-6-3					
	IEC 61131-9					
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27					
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-64					
	DIN EN 60068-2-6					
MTTF	[χρόνια]	41				
Μηχανικά δεδομένα						
Βάρος	[g]	408				
Διαστάσεις	[mm]	26 x 59,3 x 208				
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επνικελωμένος					



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Υλικό στεγάνωσης	FKM
------------------	-----

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Πώματα προστασίας M12
---------------------------	-----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	Ελεύθερο
3	GND (US)
4	IO-Link

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM



X1.0...X1.9

1	Ελεύθερο
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	Ελεύθερο



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)