


**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX360

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DX2021

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	33...58
Τάση λειτουργίας	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...45
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 65; (Μετωπικά)
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου

DISPLAY/FX360

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	565,2
Υλικό κατασκευής		Noryl UL94-V-0
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		Οθόνη με LED 7-στοιχείων, Πορτοκαλί 6 ψηφία 15 mm
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα, DC: 10 x ...1,5 mm ²		
κλέμες με βίδα, AC: 4 x ...2,5 mm ²		

