


**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Κίνα; Ταιβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Ουκρανία
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	19,2...28,8 DC; (Τροφοδοσία μόνο μέσω μονάδας αξιολόγησης DTE10x (κατά EN 60950-1))
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 50
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	13,56
Πρότυπο RFID	ISO 15693

Εύρος μέτρησης

Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm]	160
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm]	120
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm]	≤ 45

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, συνεχώς)
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTRHF INRWIDUS03

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	175,8
Περίβλημα		Κυλινδρικό
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος		M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Κάλυμμα προστασίας : PPS

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	επικοινωνία ετικέτας	1 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Παξιμάδι 2 x M30 x 1,5
-----------------------	------------------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Σιγκαπούρη Δεν εγκρίνεται για λειτουργία, για εξαγωγή μόνο
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

