


**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Διαστάσεις [mm]	48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή	απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων; π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	100

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός αναλογικών εισόδων	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA]	0...20
Αναλογική είσοδος (τάση) [V]	-10...10
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%]	0,1

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	200
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	318
Τρόπος συναρμολόγησης	άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm
Διαστάσεις [mm]	48 x 112 x 116
Υλικό κατασκευής	Noryl UL94-V-0

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων	Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής
-----------------	-------------------------	-------------------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση

