


**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	12...27 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	11...48

Διασυνδέσεις



Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN
Αριθμός διασυνδέσεων CAN	2

CAN

Ρυθμός μετάδοσης	250 (125...1000) kBaud
Πρωτόκολλο σύνδεσης	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Αντίσταση τερματισμού	Ναι; (εσωτερικό ; 120 Ohm; δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί)

ISOBUS

Ρυθμός μετάδοσης	250 kBaud
Πρωτόκολλο σύνδεσης	CAN Interface ISO 11783
Αντίσταση τερματισμού	Όχι

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	190,1
Τρόπος συναρμολόγησης		Τοποθέτηση / ενσωμάτωση
Διαστάσεις	[mm]	72 x 104 x 29
Υλικό κατασκευής		Περιβλήμα: PA 12 μαύρο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	κατάσταση	1 x LED, πράσινο/κόκκινο
	Τάση τροφοδοσίας	1 x LED, πράσινο/κόκκινο
Υλικό		
Επεξεργαστής		ARM Cortex M4 32 bit
Μνήμη προγράμματος		1,5 MB Flash
Μνήμη λειτουργίας		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ISOBUS		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	