


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0002H04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC001

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Εφαρμογή

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
| Χωρίς σιλικόνη           | Ναι                                                 |

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Τάση λειτουργίας [V]           | < 250 AC / < 300 DC |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4                   |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90             |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Δοκιμές / εγκρίσεις

|                                |                  |                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αντίσταση κραδασμών            | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 κύκλους σάρωσης, 1 οκτάβα ανά λεπτό, σε 3 άξονες                       |
| Αντοχή σε κρούσεις             | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11ms μισό ημίτονο, 6 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -40 °C / 85 °C |
| Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις    | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms, 4000 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων / -20 °C / 50 °C            |
| Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 κύκλοι                                                        |



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0002H04

Δοκιμή ψεκασμού αλατιού EN 60068-2-52 Kb βαθμός σφοδρότητας 5 (4 κύκλους δοκιμών)

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Διαστάσεις [mm]              | 15 x 15 x 43               |
| Υλικό κατασκευής             | TPU                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



## Σύνδεση

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| WH = | Λευκό            |