



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/3-CHANNEL

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

τοποθέτησης σε ράγα DIN

Διαστάσεις

[mm]

75 x 100 x 110

Εφαρμογή

Εφαρμογή

αξιολόγηση αλληλουχιών παλμών σε σχέση με την επίτευξη ελάχιστης ταχύτητας περιστροφής σε εργοστάσια; φυγόκεντρα; αναδευτές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC

[V]

< 230

Ονομαστική τάση DC

[V]

24

Ανοχή ονομαστικής τάσης

[%]

10

Ανοχή ονομαστικής τάσης 2

[%]

10

Ονομαστική συχνότητα AC

[Hz]

50...60

Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC

[V]

24

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός εξόδων ρελέ: 3

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ

3

Αντοχή επαφών

4 A / 250 V AC (30 V DC)

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης

[Imp/min]

50...500

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση

[% του Sr]

< 5

Επαναληψιμότητα

[% του Sr]

< 5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

0...55



Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/3-CHANNEL

Βαθμός προστασίας	IP 40	
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Διαστάσεις [mm]	75 x 100 x 110	
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	*) ειδικό μέγεθος	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Ακροδέκτες: ...2,5 mm²		
Σύνδεση		