


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Εφαρμογή

Σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-20...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση

BVS 05 ATEX E106

Σήμανση ATEX

 II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

59,1

Διαστάσεις [mm]

29 x 29 x 71

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

PA



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGL070PLNFKPG/1D/1G

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Τα, σύμφωνα με πίνακα "Ολική ισχύς κυκλωμάτων ρεύματος" στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας (τμήμα σχετικό με ασφάλεια ATEX)

Διάφορα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα μπορούν να συνδεθούν στους θηλυκούς κονέκτορες.

Το άθροισμα των τάσεων ενός ή πολλών εγγενώς ασφαλών κυκλωμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιμή:

Ολική μέγιστη= 60 V (τιμή αιχμής)

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...12 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

