
DD0101

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/RESET

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



CE

Εφαρμογή		
Εφαρμογή		αξιολόγηση αλληλουχίας παλμών με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λειτουργία και τεχνολογία
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Έξοδοι		
Αριθμός εξόδων ρελέ		1
Αντοχή επαφών		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Περιοχή ρύθμισης	[Imp/min]	3...3000
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Υστέρηση	[% του Sr]	5...100
Επαναληψιμότητα	[% του Sr]	1
Χρόνοι απόκρισης		
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[s]	0,5...30

DD0101

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/RESET

Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70	
Βαθμός προστασίας	IP 40	
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20	
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	*) ειδικό μέγεθος	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		