


Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DI0104

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	10
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Εφαρμογή

Εφαρμογή	απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα
----------	--

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	20...250
Ονομαστική τάση DC	[V]	20...250
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι

Ἐξοδοί

Συνολικός αριθμός εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	6,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]	10
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA]	2200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι



Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU
Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm] 10

Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη Όχι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 5...300

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Συντελεστής διόρθωσης χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3

Υστέρηση [% του Sr] 10

Χρόνοι απόκρισης

Χρονοκαυστήρηση εκκίνησης < 0,5

Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] 1500

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Πολύστροφο ποτενσιόμετρο

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70

Βαθμός προστασίας IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 60947-5-2

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 257

Στήριξη χωνευτής τοποθέτησης

Διαστάσεις [mm] M30 x 1,5 / L = 81

Περιγραφή σπειρώματος M30 x 1,5

Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT

Ροπή σύσφιξης [Nm] 50

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Πράσινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Απαιτούμενη προστασία μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.

**Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση
ταχύτητας**

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Σύνδεση**

Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A (ταχείας απόκρισης)

Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε