


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGA030MSS0010E03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC/DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4; (40° C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 404,431

Διαστάσεις [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5

Υλικό κατασκευής TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²

Κύκλοι κάμψης > 2 Mio.

Τάνυση στρέψης ± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

E11661



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGA030MSS0010E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2", ίσιες; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



GN =	Χρώματα κλώνων :
RD/BK =	Πράσινο
RD/WH =	κόκκινο/μαύρο
	κόκκινο/λευκό