


Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC007

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...80

Βαθμός προστασίας

IP 67



Κυτία διακλάδωσης


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	28 x 60 x 125
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		6
Σχεδίαση κονέκτορα		M12

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Κυτία διακλάδωσης

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

