


Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN1031

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	100...240
Τάση εξόδου DC	[V]	24...28
Βαθμός προστασίας		I; (IEC 61140)
Τάση εξόδου	[V]	ρυθμιζόμενος
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	2,1
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	50
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Υποβάθμιση	[W/K]	1 (60...70 °C)
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Έξοδοι


Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Αξιοπιστία του σήματος DC OK	24 V DC (30 mA)



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...70
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	332,4
Τρόπος συναρμολόγησης		ράγα; (TH35 (EN 60715))
Διαστάσεις	[mm]	45 x 83 x 96
Υλικό κατασκευής		PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με ελατηριωτούς ακροδέκτες: ...2,5 mm²		
Σύνδεση		



- 1 πρωτεύον
- 2 δευτερεύον