


Μνήμη δεδομένων IO-Link

DSU___KQRWIOUS03



1 LED



Εφαρμογή

Εφαρμογή αποθήκευση δεδομένων μέσω IO-Link

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 50
Βαθμός προστασίας	III
Μέγεθος μνήμης [bit]	1042432
Τύπος μνήμης	FRAM
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης	απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής	απεριόριστη

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link				
Είδος μεταφοράς	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link Αναθεώρηση	1.1				
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9				
Προφίλ	Smart Sensor: Device Identification				
Λειτουργία SIO	Όχι				
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A				
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	<table> <tr> <th>Τρόπος λειτουργίας</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1423</td></tr> </table>	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID	default	1423
Τρόπος λειτουργίας	DeviceID				
default	1423				

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / όχι επαναλαμβανόμενα

Μνήμη δεδομένων IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Έγκριση UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Limited Voltage/Current
	Αριθμός αρχείου UL	E205959

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	59,8
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	20 x 7 x 48
Υλικό κατασκευής		PBT; TPU; Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Πρόσβαση μνήμης	1 x LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

