




- 1 δακτύλιος πίεσης
2 LED
3 Οθόνη

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Εύρος μέτρησης [Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Εύρος μέτρησης [U/min]	1...120000

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 380
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	0,2

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	1; (IEC61131-2)
Όριο ρεύματος εισόδου [mA]	200



Επιτηρητής ταχύτητας IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Εύρος μέτρησης	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Εύρος μέτρησης	[U/min]	1...120000
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Υστέρηση	[%]	0,5...100
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Προφίλ	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας	1	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	4,3
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...60
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	4000
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	317
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	83,8



Επιτηρητής ταχύτητας IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία)	[g]	35
Διαστάσεις	[mm]	63 x 30 x 24
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο Οθόνη με LED 7-στοιχείων, πράσινο/κόκκινο παραμετροποιήσιμες
Στοιχεία χειρισμού	2	δακτύλιος πίεσης

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κλιπ στερέωσης
---------------------------	----------------

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας



1: L+	Τάση τροφοδοσίας
2: OUT2	Ψηφιακή έξοδος 2
3: L-	Τάση τροφοδοσίας
4: OUT1	IO-Link C/Q

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



1: L+	
2:	Enable Είσοδος
3: L-	
4:	Ψηφιακή είσοδος 1
5:	Ελεύθερο