


Καλώδιο σύνδεσης

VDOG040ZDS0020H04STGD040ZDS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Σχεδίαση	Καλώδιο τροφοδοσίας, Κωδικοποίηση T

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	2163,5								
Διαστάσεις [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8								
Υλικό κατασκευής	PUR								
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR								
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	<table> <tr> <td>Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές</td><td>ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου</td></tr> <tr> <td>Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση</td><td>ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου</td></tr> <tr> <td>Ταχύτητα διέλευσης</td><td>μέγ. 3 m/s σε οριζόντιο μήκος διαδρομής 5 m και μέγ. επιτάχυνση 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Κύκλοι κάμψης</td><td>> 4 Mio.</td></tr> </table>	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου	Ταχύτητα διέλευσης	μέγ. 3 m/s σε οριζόντιο μήκος διαδρομής 5 m και μέγ. επιτάχυνση 5 m/s²	Κύκλοι κάμψης	> 4 Mio.
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου								
Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου								
Ταχύτητα διέλευσης	μέγ. 3 m/s σε οριζόντιο μήκος διαδρομής 5 m και μέγ. επιτάχυνση 5 m/s²								
Κύκλοι κάμψης	> 4 Mio.								

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: T; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PUR, μαύρο; 4 x 1,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: T; Μορφοποιημένο σώμα: PUR

