


DTC510



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED Κίτρινο
- 2 LED Πράσινο
- 2 LED Κόκκινο




Εφαρμογή			
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για		ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Ταϊβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Κίνα; Νότια Κορέα; Ισραήλ	
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας		Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».	
Ηλεκτρικά δεδομένα			
Τάση λειτουργίας	[V]	9...32 DC	
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)	
Βαθμός προστασίας		III	
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	13,56	
Πρότυπο RFID		ISO 15693	
Εύρος μέτρησης			
Απόσταση από την ετικέτα ID	[mm]		≤ 60
Διασυνδέσεις			
Διασύνδεση επικοινωνίας		CAN	
CAN			
Πρωτόκολλο		CANopen	



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTCHF MCRWCOUS03

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / όχι επαναλαμβανόμενα
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	180
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Επιφάνεια ανίχνευσης		με δυνατότητα επιλογής 5 θέσεων
Διαστάσεις	[mm]	40 x 40 x 54
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PA; μεταλλικά τμήματα: Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Preoperational Mode	1 x LED, Πράσινο αναμμένο
	Operational Mode	1 x LED, Πράσινο αναβοσβήνει
	επικοινωνία ετικέτας	1 x LED, Κίτρινο αναμμένο
	σφάλματα	1 x LED, Κόκκινο αναβοσβήνει
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Για τις αποστάσεις από άλλες ετικέτες ID βλέπε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (E803xx)
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x M12, περιστρεφόμενος, ασφαλιζόμενος; κωδικοποίηση: A		
		
1	Ελεύθερο	
2	U+	
3	Γείωση	
4	CAN_H	
5	CAN_L	