


Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
 2 LED οθόνη μπάρας
 3 Σπείρωμα εγκατάστασης: M4 μεγ. βάθος εισαγωγής: 15 mm



Εφαρμογή

Εφαρμογή	ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Ταϊβάν; Ινδία; Κίνα; Ισραήλ
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Εγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	9...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 150; (24 V)
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	13,56

Εύρος μέτρησης

Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm]	900
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm]	1200
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm]	Αναφορικά με την ετικέτα ID E80384 : < 190

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	CAN
Πρωτόκολλο	CANopen


Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTCHF HLRWCOUS03

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / συνεχές χτύπημα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	458,5
Διαστάσεις	[mm]	120 x 50 x 113
Υλικό κατασκευής	PBT; PC; Ανοξείδωτος χάλυβας	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση CANopen
		1 x LED οθόνη μπάρας, Κίτρινο επικοινωνία ετικέτας
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Για τις αποστάσεις από άλλες ετικέτες ID βλέπε το αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (E803xx)	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	Ελεύθερο	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	