


Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHF HLRWPNUS04



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
 2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου
 3 Σπειρώμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm



Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

EE/RED; Ινδία

Σημείωση για την έγκριση
ραδιοσυχνότηταςΟ κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού
2014/53/EE (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	500
Κατανάλωση ισχύος	[W]	8,6
Βαθμός προστασίας		III
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	865...868 (ETSI)
Πρότυπο RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Ισχύς εκπομπής ERP	[mW]	120; (μέγιστο: 200 mW)

Έξοδοι

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	100; (max.)
-------------------------	------	-------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Πρωτόκολλο	PROFINET
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων

Ethernet - TCP/IP

Πρωτόκολλο	TCP/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79 μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHF HLRWPNU04

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...55
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα
		50 g (11 ms) / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[χρόνια]	58
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	705,8
Διαστάσεις	[mm]	113 x 118,6 x 50
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
	LED οθόνη μπάρας	4 x LED, Κίτρινο αριθμός ετικετών στο πεδίο
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet		
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHF HLRWPNUS04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



PWR

1	L+
2	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2
3	L-
4	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1
5	Ελεύθερο