


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS040PLS0002H02



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	8...32 DC
Βαθμός προστασίας	III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας	IP 67; (με συνδεδεμένο αντίστοιχο κονέκτορα)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	154,2								
Διαστάσεις [mm]	24 x 24 x 54								
Υλικό κατασκευής	PA								
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	2								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι								
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	<table> <tr> <td>Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές</td><td>ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου</td></tr> <tr> <td>Ταχύτητα διέλευσης</td><td>μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Κύκλοι κάμψης</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Τάνυση στρέψης</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m
Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου								
Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²								
Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.								
Τάνυση στρέψης	± 180 °/m								



Καλώδιο σύνδεσης Υ

YDOGS040PLS0002H02

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

2 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας DEUTSCH, ίσιες; Επαφές: επινικελωμένος



Σύνδεση



BK =

BN =

Χρώματα κλώνων :

μαύρο

Καφέ