




Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHF_ABWETUSTN04



Εφαρμογή	
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	EE/RED; Ινδία
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/EE (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις».
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	700
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	865...868 (ETSI)
Συνδέσεις κεραίας	4; (TNC-Αντίστροφα)
Πρότυπο RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ισχύς εκπομπής ERP [mW]	2000; (παραμετροποιήσιμη σε βήματα : 1 dB 50mW ... 2W)
Σύνθετη αντίσταση [Ω]	50
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Έξοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	500; (max.)
Εύρος μέτρησης	
Κατώφλι RSSI	ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού
Διασυνδέσεις	
Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Πρωτόκολλο	EtherNet/IP



Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Τύπος χρήσης		Μεταφορά δεδομένων	
Ethernet - TCP/IP			
Πρωτόκολλο		TCP/IP	
Τύπος χρήσης		παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C]	-20...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης		[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας			IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις			
Εγκριση εκπομπής		EN 302 208	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος		[g]	3354
Διαστάσεις		[mm]	300 x 300 x 71
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: ορείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Λειτουργία	1 x LED, κίτρινο/πράσινο
			4 x LED, πολύχρωμο Προγραμματιζόμενη
Ακουστικό σήμα		βομβητής	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet			
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: X			
			
LAN			
1	TX+		
2	TX-		
3	RX+		
4	RX-		
PoE+			
1	TX+ / PoE+1		
2	TX- / PoE+1		
3	RX+ / PoE+2		
4	RX- / PoE+2		
5	PoE+1		
6	PoE+1		
7	PoE+2		
8	PoE+2		



Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHF_ABWETUSTN04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι

Κονέκτορας: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4