


Καλώδιο σύνδεσης για φάρους με κονέκτορες 8 ακροδεκτών

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Εφαρμογή

καλώδιο σύνδεσης φάρου σειράς DV15xx & Dv13xx σε κύρια μονάδα IO-Link

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

51

Υλικό κατασκευής

PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης για φάρους με κονέκτορες 8
ακροδεκτών**


VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Σύνδεση**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

