


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

Αυστραλία

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	700
Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	916...927
Συνδέσεις κεραίας		4; (TNC-Αντίστροφα)
Πρότυπο RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ισχύς εκπομπής ERP	[mW]	2000
Σύνθετη αντίσταση	[Ω]	50

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων

4

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων

4

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο

[mA]

500

Εύρος μέτρησης

Κατώφλι RSSI

ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού

Λογισμικό / προγραμματισμόςΕπιλογές ρύθμισης
παραμέτρων

Λογισμικό



Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHFEEAABRWIUS04


Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet	
Ethernet		
Πρωτόκολλο	TCP/IP; IP	
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση	
Ethernet - EtherNet/IP		
Πρωτόκολλο	EtherNet/IP	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	3109
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	233,5 x 270 x 68
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: ορείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, κόκκινο / πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet		
Κονέκτορας: 1 x M12		
1 2 4 3		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF

DTEUHFEEAABRWEIUS04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	Έξοδος μεταγωγής CMN
2	Είσοδος μεταγωγής 3 / Είσοδος μεταγωγής 0
3	Είσοδος μεταγωγής CMN
4	0 V
5	U+
6	Έξοδος μεταγωγής 3 / Έξοδος μεταγωγής 1
7	Έξοδος μεταγωγής 2 / Έξοδος μεταγωγής 0
8	Είσοδος μεταγωγής 2 / Είσοδος μεταγωγής 1

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.